

# スライド式 バナースタンド

各サイズ共通取扱説明書

特許  
申請中

## Point 1

簡単かつ合理的な幕の取り付け、取り外し作業！


### 幕上側の取り付け



### 幕上側の取り外し




### 幕下側の取り付け



## Point 2

ワンタッチで高さを120cm～210cmまで調節可能！




## Point 4

幕のねじれを防止する回転防止形状の縦パイプ！




## Point 3

ぐらつき、ガタツキを防止するアジャスター付注水タンク




## 【ベーススタンド本体】


### 【専用通しパイプφ14mm】



### 【アジャスター付注水タンク側面】



【主材料】  
・スチールパイプ (樹脂コーティング)  
・ポリプロピレン  
・ポリエチレン  
・A E S



※基準幕形状図は裏面に記載

## スライド式バナースタンド用 ベーススタンド

規格

各サイズ × 長さ110cm～210cm 垂れ幕用

カラー: アイボリー

# スライド式バナースタンド

共通取扱説明書


## 基準幕形状図

各サイズ×長さ110cm～210cm垂れ幕用


仕上げ加工

幕上下端にφ14mm通しパイプ用袋仕上げ

### 出来上がり寸法



### ① 裏面拡大図



⚠『専用通しパイプ』以外の通しパイプを使用する場合は、パイプの規格に合わせて袋寸法を変更して下さい。



必ず実寸サンプルを作成し、  
取り付け状態を確認して下さい。

お問い合わせ、ご用命は

